

Garant

Sats med roterande filar 5 delar, GARANT Master Uni- medel, HM TiAlN, Antal frässtift: 5

**Beställningsdata**

Ordernummer	541406 5
GTIN	4062406587079
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

HM#frässtiftsortiment Multi Cut med förekommande formvarianter.

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör **hög spånavskiljningskapacitet** och samtidigt **extremt lugn gång och mycket god styrbarhet**. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.

· **universellt användbar.**

Skaftdiameter 6 mm.

GARANT#frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Extra beläggning av TiAlN för längre användningstid och högre varmhållfasthet.

För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).

· **Längre användningstid.**

· **Mindre värmeupptagning.**

· **Bättre spånborttransport.**

Användningsdata:

Lämplig för både manuell användning och i industrirobotar för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,

bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

Vardera 1 st nr 540222 storlek A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

OBS!:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master Uni
Skärmaterial	HM TiAIN
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	5
Produktslag	Roterande fil

Tillbehör

Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ D0807	540222 D0807
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ A0616	540222 A0616
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ G0618	540222 G0618
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ M1020	540222 M1020
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ C0616	540222 C0616