



Spån-/vätskedammsugare, tillverkarens beteckning: VHO200



Beställningsdata

Ordernummer	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Artikelklass	07D

Beskrivning

Utförande:

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM "Grey Line". Kraftfull **vätskesugare** med högklassig oljebeständig rengöringssats. Försett med **luftreverserventil** för tillförlitlig och enkel tömning av smutsbehållaren. En spånkorg och tömningssatsen är redan integrerade. Lämplig för många olika rengöringsuppgifter inom metallindustrin.

leveransinnehåll:

Inklusive spånkorg, integrerad tömningssats, inkl. oljebeständig rengöringssats.

OBS!:

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	2400 W
bullernivå	70 dB(A)
vakuum	230 mbar
behållarvolym	75 l
tillverkarens beteckning	VHO 200

höjd	1230 mm
antal turbiner	1
luftvolymström	55 l/s
Bredd	880 mm
vikt	60 kg
Längd	580 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Industrisatsoljebeständig Slangdiameter 50 mm	078551 50
Industrisats Slangdiameter 50 mm	078552 50