

Garant
HM-torusfräs, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 2/0,5 mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 206140 2/0,5 |
| GTIN | 4045197123398 |
| Artikelklass | 11X |

Beskrivning
Utförande:

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
 Tandantal Z: 2
 Spiralvinkel: 30 grad
 Skaft: DIN 6535 HA med h6
 Tandantal Z: 2
 Skärlängd L_c : 3 mm
 Skärradie R_1 : 0,5 mm
 Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 8 mm
 Friställningsdiameter D_1 : 1,8 mm
 totallängd L: 38 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------|
| Tandantal Z | 2 |
| Friställningsdiameter D_1 | 1,8 mm |
| Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ² | 0,011 mm |
| L_2 | 20 mm |
| Skärradie R_1 | 0,5 mm |
| Matning f_z för kopierfräsning i stål < 900 N/mm ² | 0,013 mm |
| Skär-Ø D_c | 2 mm |
| Utkragningslängd L_1 inkl. friställning | 8 mm |
| Skaftdiameter D_s | 3 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Skärlängd L_c | 3 mm |
| totallängd L | 38 mm |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Spiralvinkel | 30 grad |
| Beläggning | TiAlN |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Typ | N |
| Tolerans nom.- \emptyset | e8 |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning |
| Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning |
| Invändig | nej |
| Skafttolerans | h6 |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Pinnfräsar |