

Garant**GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM form C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	135962 M8
GTIN	4062406278632
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.

- **HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.**
- **Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.**
- **Speciell geometri för optimal spånavgång.**

Alla storlekar: Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnad skaftdiameter) därigenom lämplig för större arbetsdjup.

Teknisk beskrivning

totallängd L	90 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gäng-Ø	8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	20 mm
gänga	M8
Skaftdiameter D _s	6 mm
Antal spånspår	3

Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	6,8 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E PM
Beläggning	AlTiX
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	30 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	lämplig	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		