

**Garant****GARANT Master Tap maskingängtapp Form B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	132726 M5
GTIN	4062406278557
Artikelklass	11I

**Beskrivning****Utförande:**

**Universal-gängborr**, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.

- **HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.**
- **Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.**
- **Speciell geometri för optimal spånavgång.**

**Alla storlekar:** Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnande skaftdiameter) Därmed lämplig för större arbetsdjup.

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängtyp	M
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Skaftfyrcant □	2,7 mm
Gängstigning	0,8 mm
Skärmaterial	HSS E PM
gänga	M5
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
totallängd L	70 mm
Gängdjup	15 mm

Gäng-Ø	5 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
Beläggning	AlTiX
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	30 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M

GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		