

**VHB™ tejp, transparent, Bredd×längd (mm×m): 25X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ 4910** är högtransparent och kan därigenom användas för montering av bakgrundsbelysta ljusgenomsläppliga skyltar, för konsthartsförstärkt glas, metall, glas och material med hög ytenergi (HSE), dekorationsmaterial och lister, namnskyltar och logotyper, panelklistringar och förstyrningsdetaljer.

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 25 mm

Tjocklek: 1 mm

**Teknisk beskrivning**

Elasticitet	300 %
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Tjocklek	1 mm

tillverkarens beteckning	4910
Slag av tejp	Dubbelsidig
Limstyrka på stål	4,8 N/mm
Lager luftfuktighet	50 %
Bredd	25 mm
Häftmassa	Akryl
Färg	transparent
Minsta hållbarhet	12 månad
lagringstemperatur	20 °C
Längd	33 m
Produktnamnsattribut	transparent
Produktslag	Tejp