

3M**VHB™ tejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 12X33**

Beställningsdata

Ordernummer	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ 5952 innebär tillförlitlighet över hela linjen. Den ger de ytor som ska klistras en optimal anpassningsförmåga. Genom denna egenskap kan både tunna och strukturerade ytor fogas samman heltäckande och spänningsfritt.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 12 mm

Tjocklek: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

Häftmassa	Akryl
Material täckplåt	Papper
Slag av tejp	Dubbelsidig
Minsta hållbarhet	12 månad
Färg	grå
temperaturbeständig upp till	120 - 150 °C
Lager luftfuktighet	50 %
Bredd	12 mm
Användning	Maskering
Användning	Montering
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
lagringstemperatur	20 °C
Limstyrka på stål	5,5 N/mm
Längd	33 m
anmärkning	smidig
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	dämpande
Tjocklek	1,6 mm
Elasticitet	300 %
tillverkarens beteckning	5962F
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	Tejp