

**VHB™ tejp, vit, Bredd×längd (mm×m): 12X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ LSE-110WF är speciellt avsedd för krävande klistering av lågenergetiska plaster och kompositmaterial inom- och utomhus.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 12 mm

Tjocklek: 1,1 mm

Teknisk beskrivning

Färg	vit
------	-----

temperaturbeständig upp till	90 °C
tillverkarens beteckning	LSE-110WF
Tjocklek	1,1 mm
Limstyrka på stål	4,4 N/mm
Häftmassa	Akryl
Minsta hållbarhet	18 månad
Längd	33 m
Slag av tejp	Dubbelsidig
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
lagringstemperatur	16 °C
Bredd	12 mm
Lager luftfuktighet	40 %
Produktnamnsattribut	vit
Produktslag	Tejp