

Garant**HM - hörnradiefräsar, TiAlN, Radie r: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208170 1
GTIN	4045197198433
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****Extra långt skaft.**Dubbelslipad huvuddel **med kvadrantprofil.****Tolerans:** Storlek = **radie r $\pm 0,05$ mm.****Användningsdata:**För **avgradning framåt** och **bakåt** av kanter med konturer.**Teknisk beskrivning**

Radie r	1 mm
Tandantal Z	4
stor diameter D ₂	10 mm
liten diameter D ₃	8 mm
L ₂ +0,5	4 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd L _c	1 mm
Radiefräsning	framåt och bakåt
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans radiekontur	±0,05
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5 \times r vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	115 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	35 m/min	M
GG(G)	lämplig	40 m/min	K
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		