

Garant**GARANT Master Alu HM-höghkapacitetsbrosch HPC genomgående hål, DLC,
Nominell Ø DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164400 6
GTIN	4062406283667
Artikelklass	10P

Beskrivning**Utförande:**

Special-HPC-broschar av senaste generation för **aluminiumbearbetning**, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallssubstrat.

Extra korta skär för högre skärvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.

NC-lämpligt utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högprecisionsspännchuckar**.

Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundgångsbredden.

Utförande med DLC-beläggning sp^2 .

Toleransuppgifter:

Konfigurerbara: Broscherna är färdigslipade för passning enligt föreskrift.

Utförande **H7**: enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

Specialutförande för genomgående hål.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	6 mm
Utkragningslängd L_1	39 mm
Antal skär Z	6
totallängd L	75 mm
Tolerans	konfigurerbar

Nominell $\varnothing D_c$	6 mm
\varnothing -Område	5,701 - 6,2 mm
Serie	Master Alu
Skärlängd L_c	8 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	1 mm/v
Brottsmån för diametern \varnothing riktvärde	0,1 mm
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	gul
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		