

**Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Höger, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	255160 1
GTIN	4062406609450
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
totalängd L	200 mm
totalängd L	250 mm
totalängd L	150 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Passande vändskär	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Spännhöjd L ₂	15,25 mm
Spännhöjd L ₂	19 mm
Spännhöjd L ₂	15,25 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	20 mm

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	20 mm
Reservdel	259981 10
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Borrstång