



Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Höger, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	255160 2
GTIN	4062406609467
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L ₂	19 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Spännhöjd L ₂	19 mm
totallängd L	250 mm
totallängd L	250 mm
totallängd L	180 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	32 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	25 mm
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Mittförskjutning L ₃	13 mm

Passande vändskär	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
ISO-kod hållare	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Reservdel	259981 11
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Borrstång