



Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Vänster, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	255161 1
GTIN	4062406609481
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
totallängd L	200 mm
totallängd L	250 mm
totallängd L	150 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Passande vändskär	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Spännhöjd L_2	15,25 mm

Spännhöjd L ₂	19 mm
Spännhöjd L ₂	15,25 mm
Reservdel	259981 10
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Borrstång