

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	100 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	6,8 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	12,5 mm
ISO-kod hållare	A10H SVXCR/L07
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	22 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	7 mm
Inställningsvinkel κ	113 grad
Passande vändskär	VC.. 0702..
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------