

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 30, G nga M × L ngd L1:
M6X25****Best llningsdata**

Ordernummer	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Koniskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningl ngd A-m tt: 44 mm

H ltdiameter D₁ tolerans IT6: 6,5 mm  D₂: 10 mm

Utv ndig-  D: 13 mm

Effektiv l ngd L₁: 25 mmL₂: 5 mm**Teknisk beskrivning**

g�ngaM	M6×25
Utv�ndig-� D	13 mm
L ₂	5 mm
H�ltdiameter D ₁ tolerans IT6	6,5 mm

Effektiv längd L_1	25 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
utkragningslängd A-mått	44 mm
fäste	SK 30
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga