

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	6 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Spännhöjd L <sub>2</sub>	7,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	9,2 mm
totallängd L	80 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skrivsats förvändskär	269028 26
ISO-kod hållare	E08F SV95CR/L05
Mittförsjutning L <sub>3</sub>	5 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------