

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 261369 8/05   |
| GTIN         | 4062406285883 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|   |                |
|---|----------------|
| Mittförskjutning $L_3$                  | 5 mm           |
| totallängd $L$                          | 80 mm          |
| Passande vändskär                       | VC.. 0501..    |
| Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$ | 9,2 mm         |
| ISO-kod hållare                         | E08F SVXCR/L05 |
| Skruvsats för vändskär                  | 269028 26      |
| Huvudängd $L_1$                         | 26 mm          |
| Vändskärsstorlek                        | 5 mm           |
| Inställningsvinkel $\kappa$             | 113 grad       |
| Halsbredd $L_4$                         | 6 mm           |
| Spännhöjd $L_2$                         | 7,5 mm         |
| Effektivt djup $T$                      | 3 mm           |
| Skaftdiameter $D_s$                     | 8 mm           |
| Norm                                    | Verkstadsnorm  |
| Användning                              | Vänster        |
| Invändigt svarvdjup upp till            | 8×D            |
| Skärmaterial                            | VHM            |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Invändig    | ja                       |
| Användning  | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång                |

---

## Tillbehör

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Skrivsats förvändskär Typ 26 | 269028 26 |
|------------------------------|-----------|