

**Garant****ZCMX 080304, Sort: HBZ025**

## Beställningsdata

Ordernummer	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Artikelklass	21E

## Beskrivning

### Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållämpningar.

passande till verktygsdiameter  $D_c$ : 16 mm

Sort: HBZ025

Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrhåll: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 210 m/min

## Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	ZCMX 080304
Skärmaterial	VHM
Beläggning	PVD
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 210 m/min
Sort	HBZ025

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning borring	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning