

Garant**ZCMX 080308, Sort: HBZ025**

Beställningsdata

Ordernummer	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 16 mm

Sort: HBZ025

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Sort	HBZ025
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	PVD
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 080308
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning