

Garant**ZCMX 10T308, Sort: HBZ025**

Beställningsdata

Ordernummer	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HBZ025

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T308
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Beläggning	PVD
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HBZ025
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning