

Garant**GARANT Diabolo HM-torusfräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 2/0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	206162 2/0,5
GTIN	4045197597724
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
För kopierfräsning med **vinkel α : 1° 30'**. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Toleranser:

- **Skärradie: $R_1 = \pm 0,005$ mm.**
- **Vinkel $\alpha = \pm 20'$.**

OBS!:

Riktvärden för användning: f_z för $a_p = 0,1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	8 mm
Skär-Ø D_c	2 mm
Tandantal Z	2
Friställningsdiameter D_1	1,8 mm
L_2	40 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 65 HRC	0,005 mm
Matning f_z för kopierfräsning i stål < 65 HRC	0,005 mm
Skärradie R_1	0,5 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skärlängd L_c	2 mm

totallängd L	80 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grad
Största skaftfriställningsdiameter D_6	3,5 mm
Serie	Diabolo
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Skafttolerans	h6
Färgring	röd
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	140 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	135 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	100 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Luft Tjänster	lämplig
Skafslipning Typ HB	129100 HB