



## Bordsvagnar med 2 lastplan upp till 1200 kg, Typ: 12497



### Beställningsdata

Ordernummer	919865 12497
GTIN	4017976112497
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsad stål-rörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	1200 kg
Bredd	910 mm
vikt	54 kg

undre lastplanets höjd	283 mm
övre lastplanets höjd	925 mm
lastplanets djup	700 mm
Djup	700 mm
övre lastplanets bärförmåga	500 kg
höjd	925 mm
Ø hjul	200 mm
lastplanens bredd	700 mm
Typ	12497
Produktslag	Bordsvagn