

**Skruvdragare (tryckluft), Typ: S2307CE****Beställningsdata**

Ordernummer	079163 S2307CE
GTIN	7322590038373
Artikelklass	03R

Beskrivning**Utförande:**

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø.

- **Med slirkoppling.**
- **Inställbart vridmoment.**
- **Omkopplingsbar för höger-/vänstergång.**

Speciellt lämplig för serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare E 6,3 (se nr 674205 ff).

Åtdragningsmomentet är inställbart utifrån via vridhylsa.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

momentintervall: 2,5 – 10 Nm

max skruv-Ø (8.8–12.9): M6

maximalt varvtal: 900 min⁻¹

mått verktygshållare: 1/4 tum

Utförande: Pistol

maximal luftförbrukning: 504 l/min

Teknisk beskrivning

Utförande	Pistol
maximal luftförbrukning	504 l/min
momentintervall	2,5 – 10 Nm
vikt	1,2 kg
tillverkarens beteckning	S2307CE
mått verktygshållare	1/4 tum
bullernivå	82 dB(A)

Datablad

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximalt varvtal:	900 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M6
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP