



Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel, maximalt vridmoment: 1000Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657220 1000
GTIN	4018754081936
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala (Nm och lbfft) och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. När åtdragningsmomentet uppnåtts återgår stången direkt till viloläge. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör.

Måttenheter: Nm, lbfft. Med vändbart **fyrkantfäste** för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Snabbinställningen gör den idealisk för reparationer och mindre seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

skalgradering 1 delstreck =	25 Nm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Mätteknik	mekanisk
vikt	7010 g
Feedback	utlösande
Serie	MANOSKOP® 721Nf
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
visning	analog
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
momentintervall	200 - 1000 Nm
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Loggbara data	nej
mätmetod	vridmoment
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
fyrkantsfäste	3/4 tum
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L	1504 mm
maximalt vridmoment	1000 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbf·ft
Kalibrering	O1
momentintervall	150 - 725 lbf·ft
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	1365 mm
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000