

Garant**GARANT Master Titan HSS-PM-skrubbfräs HPC, TiAlN, Ø k10 DC / R1:
32/4,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192945 32/4,0
GTIN	4062406300463
Artikelklass	11Z

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ kordelprofil och optimerad spånrumsgometri för stor spånvolym med högsta möjliga processäkerhet. Förlängd användningstid genom exakt uppriktning av den invändiga kylningen mot skären.

Fördel:

Modernt skärmaterial; problemlösare vid instabila bearbetningsförhållanden.

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftdiameter D_s	32 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	40 grad
totallängd L	186 mm
Tolerans nom.-Ø	k10
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm
Tandantal Z	6
Skärlängd L_c	106 mm
Matning f_z för valsfräsning i titan > 850 N/mm ²	0,05 mm
Friställningsdiameter D_1	31 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	123 mm
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
Skärradie R_1	4 mm
Serie	Master Titan
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844
Fräsprofil	HR
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	skär
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	28 m/min	S
vått maximal	lämplig		