

Garant**Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-20****Beställningsdata**

Ordernummer	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 gängtappssats 3 delar nr 130150: strl. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1.1/2; 3

vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3x60

1 verktygshållare med spärrnyckel nr 148700: Storlek 85; 110

Flankvinkel: 60 grad

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 - M20
Längd	602 mm

höjd	63 mm
Bredd	480 mm
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Handgängtappsats M M5	130150 M5
Gängsnitt 6g M M10	140300 M10
Gängkloppor för gängsnitts- \emptyset \times höjd 20X7 mm	149310 20X7
Handgängtappsats M M4	130150 M4
Gängsnitt 6g M M14	140300 M14
Handgängtappsats M M20	130150 M20
Gängkloppor för gängsnitts- \emptyset \times höjd 20X5 mm	149310 20X5
Gängsnitt 6g M M18	140300 M18
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W
Handgängtappsats M M14	130150 M14
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Tappsvängjärn, inställbart Typ 3	148410 3
Gängsnitt 6g M M5	140300 M5
Gängkloppor för gängsnitts- \emptyset \times höjd 45X18 mm	149310 45X18
Gängkloppor för gängsnitts- \emptyset \times höjd 38X14 mm	149310 38X14
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 110 mm	148700 110
Gängsnitt 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Handgängtappsats M M3	130150 M3
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Handgängtappsats M M16	130150 M16

Gängsnitt 6g M M6	140300 M6
Gängsnitt 6g M M16	140300 M16
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 25X9 mm	149310 25X9
Handgängtappsats M M8	130150 M8
Gängsnitt 6g M M20	140300 M20
Gängsnitt 6g M M8	140300 M8
Handgängtappsats M M12	130150 M12
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 30X11 mm	149310 30X11
Handgängtappsats M M18	130150 M18
Gängsnitt 6g M M4	140300 M4
Handgängtappsats M M6	130150 M6
Gängsnitt 6g M M12	140300 M12
Handgängtappsats M M10	130150 M10
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-20	145605 M3-20
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 45X18 mm	149300 45X18