

Garant**HM-överfräs med borrarpet, dragande snitt medel, obelagd, Ø h10 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209435 16
GTIN	4045197477828
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv dubbeltandning och **135° borrarpet** för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfrysning av spår.

Högerspiral, **dragande snitt** för normal användning.

Storlek 5M, 6M, 8M: Extra långt utförande.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skär-Ø D _c	16 mm
Matning f för valsfräsning i POM GF25	0,44 mm/v
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30	0,27 mm/v
Skaftdiameter D _s	16 mm
Skärlängd L _c	36 mm
totallängd L	92 mm
Beläggning	obelagd
Tandningsfinhetsgrad	medel
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Typ	W

Tolerans nom.-Ø	h10
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spetsvinkel	135 grad
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	gul
Skafttolerans	h6
Produktslag	Router

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	120 m/min	N
POM GF25	lämplig	120 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	100 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	100 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	120 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	110 m/min	N
GFK	mindre lämplig	120 m/min	N
CFK	mindre lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------