

Garant**Borrstängstabilisator 3×D midi, Typ: 10R****Beställningsdata**

Ordernummer	319456 10R
GTIN	4062406309114
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragnings stabilisator inkl. borrstäng 6×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter $D_2 = 25$ mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förskjutning Z mot axeln	11 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
totallängd L_2	89 mm
Spännhylsa D_1	10 mm

Skafthlängd L _s	53 mm
Skärriktning	Höger
radie R	1,2 mm
C	1 mm
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstängstabilisator