

**Garant****Borrstängstabilisator 5×D maxi, Typ: 20L****Beställningsdata**

Ordernummer	319465 20L
GTIN	4062406309428
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

**Fördel:**

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

**Passar till:**

Alla vanligt förekommande borrstänger.

**OBS!:**

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 8×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter **D<sub>2</sub> = 25 mm** kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd L <sub>1</sub>	100 mm
totallängd L <sub>2</sub>	166 mm
radie R	1,2 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm

Skärriktning	Vänster
C	1,5 mm
Skaftdiameter $D_2$	32 mm
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator