

**HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 13,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 122315 13,5 |
| GTIN | 4045197387349 |
| Artikelklass | 12E |

Beskrivning**Utförande:**

Stark kärna och specialurspetsning – därigenom skärande tväregg med **hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar** med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger **korta spån**.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------|
| Nominell Ø D_c | 13,5 mm |
| Spånspårlängd L_c | 60 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,26 mm/v |
| Skafttolerans | h6 |
| Tolerans nom.-Ø | h7 |
| Skaftdiameter D_s | 14 mm |
| totallängd L | 107 mm |
| Norm | DIN 6537 K |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 39,8 mm |
| Beläggning | TiN |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|---------------|--------------------|
| Utförande | 4xD |
| Spetsvinkel | 140 grad |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 |
| Invändig | nej |
| Semi Standard | ja |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | 120 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 80 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 75 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 65 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 60 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 35 m/min | P |
| GG(G) | mindre lämplig | 70 m/min | K |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |