

Garant
PKD-fräsar med invändig kylning skjutande snitt, PKD, Ø h10 DC: 8 mm

Beställningsdata

Ordernummer	209620 8
GTIN	4045197478146
Artikelklass	11Y

Beskrivning
Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för **maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast** och **grafit. Negativ axelvinkel. $\alpha = -2^\circ$.**

Skjutande snitt.

Materialet pressas mot underlaget. Mycket lämpligt för tunna material.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 20 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter D_1 : 7,4 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,11 mm
Skär-Ø D_c	8 mm
Friställningsdiameter D_1	7,4 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning f_z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,04 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm

Tandantal Z	2
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd L _c	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------