

Garant**Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192541 20
GTIN	4045197547644
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:****Med avbackade tandade skär.**

Ändskärsgeometri för rampning.

· **Breda, finslipade spånspår.**· **Speciell spånvinkel för aluminium och järnfria metaller**

För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Fördel:De stora spåren är lämpliga **för stora spånvolymmer.****Teknisk beskrivning**

Hörnfasbredd vid 45°	1 mm
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Tandantal Z	3
Skär-Ø D_c	20 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	141 mm
Skärlängd L_c	75 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js14
Spiralvinkel	36 grad

Hörfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	WR
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		