

Garant
HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm

Beställningsdata

Ordernummer	201644 6
GTIN	4045197353672
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:
Dubbelt avbackad **2-fas skålslipning** för användning inom **HPC-området**.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	5,8 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,15 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	21 mm
Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,035 mm
Skär-Ø D_c	6 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,04 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	57 mm
Skärlängd L_c	13 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	50 grad
Hörnfasvinkel	45 grad

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------