



Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 22 mm



Beställningsdata

Ordernummer	192650 22
GTIN	4045197107640
Artikelklass	12W

Beskrivning

Utförande:

Med avbackade tandade skär.

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmörändring.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs:** Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Prisförmånligt alternativ.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 5

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell och sned

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 5

Skärlängd L_c : 38 mm

totallängd L: 104 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,6 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,031 mm

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	22 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,031 mm
Tandantal Z	5

Hörnfasbredd vid 45°	0,6 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	104 mm
Skärlängd L _c	38 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar