

Garant
Skrubbfräsar, TiAlN, Ø DC: 16 mm

Beställningsdata

Ordernummer	192710 16
GTIN	4045197107756
Artikelklass	11W

Beskrivning
Utförande:

Med avbackad skrubprofil. Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: k12

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 27 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 63 mm

totallängd L: 123 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,5 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Skär-Ø D_c	16 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	123 mm
Skärlängd L_c	63 mm

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	27 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar