

**Skrubbfräsar, TiAlN, Ø DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192850 6
GTIN	4045197108203
Artikelklass	12W

**Beskrivning****Utförande:**

**Avbackade, fint tandade skär.** Ändskärsgeometri för rampning.  
Prisförmånligt alternativ.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Tandantal Z	3
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Skär-Ø $D_c$	6 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
totallängd L	57 mm
Skärlängd $L_c$	13 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8

Norm	DIN 844
Fräsprofil	HR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	17 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		