

**HM-minifräs, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201920 2,5
GTIN	4045197114808
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:****Dubbelt avbackad släppningsvinkel.**Medbringarplan **liknande DIN 6535 HB.****OBS!:****Spara in på kostnaderna för omslipning:**

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,03 mm
Skär-Ø D _c	2,5 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,011 mm
Tandantal Z	3
Matning f _z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm
Skaftform	HB
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	45 mm
Skärlängd L _c	5 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Korrigeringsfaktor för v _c	1,25
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

