

**Garant****Ändplanfräsar N, TiAlN, Ø×bredd js16: 50X36 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	181750 50X36
GTIN	4045197096647
Artikelklass	11U

**Beskrivning****Utförande:**

Skärgeometri för universell användning.

**Excentrisk avbackning.**

Med 30° spiral och TiAlN-beläggning.

**OBS!:**

$f_z$  för  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Hål-Ø H7: 22 mm

Tandantal Z: 8

Matning  $f_z$  för valsfräsning i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	8
Hål-Ø H7	22 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaftutförande	med hål

totalhöjd	36 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	30 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfavinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs