



## Moment-mejselsortiment "Dinaplust", Typ: 15



### Beställningsdata

Ordernummer	659990 15
GTIN	2050001890184
Artikelklass	66F

### Beskrivning

#### Utförande:

Vridmomentkruvmejsel tillverkad av anodiserad aluminium. Lättare använda, **ingen inställning som krävs**, eftersom inställningarna **görs automatiskt när du sätter i bladet** -varje blad har ett exakt förinställt vridmomentvärde. Klinga med färgbanderoll som gör att du snabbt hittar rätt klingstorlek.

#### Användningsdata:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 klinga nr 659995: strl. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Vardera 1 klinga nr 659996: strl. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

Momentskruvdragarhållare nr 659991: 1 styck

### Teknisk beskrivning

momentintervall	0,6 - 5 Nm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Utlösningssignal	akustiskt

Utlösningssignal	haptisk
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Mätteknik	mekanisk
Dragriktning	Högerdragning
Utlösningvärdets justerbarhet	inte justerbar
Loggbara data	nej
omkopplingsbar avläsning	Nm
Anslutningsform	utbytbar klinga
Inställning av utlösningvärdet	förinställd
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Serie	Dinaplus
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tillbehör

Torque utbytesbits Torx Plus® Torx Plus®-profil 6IP	659996 6IP
Torque utbytesbits Torx® Torx®-profil TX6	659995 TX6
Torque utbytesbits Torx® Torx®-profil TX15	659995 TX15
Torque utbytesbits Torx Plus® Torx Plus®-profil 9IP	659996 9IP
Torque utbytesbits Torx Plus® Torx Plus®-profil 15IP	659996 15IP
Torque utbytesbits Torx® Torx®-profil TX9	659995 TX9
Torque utbytesbits Torx Plus® Torx Plus®-profil 7IP	659996 7IP
Momentskruvdragare maximalt vridmoment 500 cNm	659991 500
Torque utbytesbits Torx® Torx®-profil TX7	659995 TX7
Torque utbytesbits Torx Plus® Torx Plus®-profil 20IP	659996 20IP
Torque utbytesbits Torx® Torx®-profil TX20	659995 TX20
Torque utbytesbits Torx Plus® Torx Plus®-profil 8IP	659996 8IP

Torque utbytesbitsTorx® Torx®-profil TX8	659995 TX8
Torque utbytesbitsTorx Plus® Torx Plus®-profil 10IP	659996 10IP
Torque utbytesbitsTorx® Torx®-profil TX10	659995 TX10