

Garant
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 16X1,5

Beställningsdata

Ordernummer	139265 16X1,5
GTIN	4045197509574
Artikelklass	11H

Beskrivning
Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 15,35 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16 mm
Antal spånspår	6
Antal skär Z	6
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
totallängd L	100 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	15,35 mm
Gängdjup	48 mm
Gängstigning	1,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX

gänga	M16×1,5
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp