



## Kantfräs handstyrd, Typ: KFH17-15R



### Beställningsdata

Ordernummer	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

Universellt användbar kantfräs med booster-teknik för optimal förberedelse av svetsfogar och av påföljande beläggningar. Ej tröttande arbete med FEIN **ErgoGrip**. Kantfräsar upp till 15 mm  
Inklusive **fjäderteknik**: Avfjädring av rotationskrafterna och därmed ökad arbetssäkerhet genom vibrationssnålt arbete.

#### leveransinnehåll:

1 maskin (utan fräshuvud, utan styrrulle, utan vändskärsplattor), 6 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 5 mm, 1 Torx-skruvdragare TX 15, 1 verktygsväska av plast.

#### OBS!:

Erforderliga tillbehör finns i vår eShop från nr 078136 – 078138.

### Teknisk beskrivning

vikt	6,4 kg
effektförbrukning	1700 W
Radie	3 mm
tillverkarens beteckning	KFH 17-15 R
kabellängd	4 m

skiv-Ø	137 mm
fasvinkel	30 grad
fasvinkel	45 grad
Tomgångsvarvtal	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin

## Tillbehör

Vändskärsplattor, sats Typ 6430200401	078138 6430200401
Vändskärsplattor, sats Typ 6430200601	078138 6430200601
Styrrulle Typ 6430300401	078136 6430300401
Klämskrivsatsför kantfräs Typ 3135007500	078139 3135007500
Styrrulle Typ 6430300201	078136 6430300201
Kantfräsar Typ 6430100401	078137 6430100401