

**Garant****Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 18X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 374). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 14 mm

Skaftfyrcant  $\square$ : 11 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 17,35 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng- $\emptyset$	18 mm
Antal spånspår	8
Antal skär Z	8
Skaftdiameter $D_s$	14 mm
Skaftfyrcant $\square$	11 mm
totallängd L	110 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	17,35 mm
Gängdjup	54 mm
Gängstigning	1,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX

gänga	M18×1,5
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp