

Garant**Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HM, TiAlN, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	139242 M10
GTIN	4045197365620
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Speciell polyongeometri och skaft enligt DIN 6535-HA för användning i maskiner med **synkroniserad spindel drift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.** Med **special-HM-material** för höga skärhastigheter och lång livslängd. **TiAlN- och antifriktionsbeläggningen** bidrar till mindre förslitning och liten benägenhet för löseggsbildning.

OBS!:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar **nr 338100–338121 med minimal längdkompensering (MLA)** garanterar processäker bearbetning **vid användning i synkronspindlar.**

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	6
Antal skär Z	6
Gäng-Ø	10 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Skaftfyrcant □	8 mm
totallängd L	100 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	9,35 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	30 mm

gänga	M10
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	50 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	50 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	48 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	52 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	48 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	33 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

