

**Garant****Ändplanskrubbfräs NR, TiN, Ø×bredd js16: 40X32 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	182220 40X32
GTIN	4045197096791
Artikelklass	11U

**Beskrivning****Utförande:****Avbackad profil.****Skrubbfräs** med runt tandade skär.**OBS!:** $f_z$  för  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Hål-Ø H7: 16 mm

Tandantal Z: 6

Matning  $f_z$  för valsfräsning i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	6
Hål-Ø H7	16 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	32 mm

Beläggning	TiN
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NR
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	27 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs