

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 6X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	139265 6X0,75
GTIN	4045197509529
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material.**

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 0,75 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s : 4,5 mm

Skaftfyrkant \square : 3,4 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 5,65 mm

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	5
Gäng-Ø	6 mm
Antal skär Z	5
Skaftdiameter D_s	4,5 mm
Skaftfyrkant \square	3,4 mm
totallängd L	80 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	5,65 mm
Gängdjup	18 mm
Gängstigning	0,75 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M6×0,75
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp