

**Garant****Skrubb-pinnfräs för T-spår, obelagd, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194050 12,5X6
GTIN	4045197109675
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Skär på periferin och på båda sidor. Med sicksacktandning och med spånbrytare.

**OBS!:**

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

**Teknisk beskrivning**

För T-spårDIN 650	6 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	12,5 mm
Matning f <sub>z</sub> i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Tandantal Z	6
Friställningsdiameter D <sub>1</sub>	5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	57 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	6 mm
effektivt antal skär Z <sub>eff</sub>	3
Belägning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Fräsprofil	m. sicksacktandning

Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	15 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		