

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 8X1****Beställningsdata**

Ordernummer	139260 8X1
GTIN	4045197509468
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Den **innovativa polygonformen** för ett brett användningsspektrum. Mycket lämplig för kromnickelstål.

Uppfyller DIN 374.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	5
Antal skär Z	5
Gäng-Ø	8 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
totallängd L	90 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	7,55 mm
Gängdjup	24 mm
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M8×1
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	blå
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
CuZn	lämplig	22 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		