


Garant**Aluminiumhörnfräs, med hål, Ø D: 50/4****Beställningsdata**

Ordernummer	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spänskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	50 mm
spiralfräsning a_p	8,4 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	90 mm
Skruvsats för vändskär	219878 5 (15IP)
Rampningslängd L för α_{max}	37,56 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
Rampningsvinkel α_{\max}	2,29 grad
Antal skär Z	4
Fästhåls \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs