


Garant**ZDHT 150504FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 211762 ALU |
| GTIN | 4062406681913 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**Utförande:**

Periferislipade vändskärspattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Matning f_z per tand | 0,1 - 0,25 mm |
| ISO-kod vändskär | ZDHT 150504FR-F10 |
| Sort | HU7705 |
| Skärmaterial | HM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 2000 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 900 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |