

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9745, Typ: TI**

## Beställningsdata

Ordernummer	213072 TI
GTIN	4062406355487
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

**Dubbelsidiga** 2-skäriga vändskärspattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Typ	TI
Vändskärstjocklek S	3.97 mm
ISO-kod vändskär	ANGX 10T308ZEER
Sort	HB9745
Skärmaterial	VHM

Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,6 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,6 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		